

# Ledelinje i Metakrylat harpiks med steinkorn og butylengummi lim

Meget pene og holdbare taktile ledelinjer laget av metakrylat harpiks for utendørs bruk med asfaltlignende lim (butylgummi lim). Flat topp. Elementene er innstøpt med steinkorn på toppen. Brukes kun sammen med en Aktivator - UU19191/2.

Beskrivelse: Ledelinje med sklihemmende mønster med lim

17 og 22 x 100 cm:



Tekniske spesifikasjoner:

**Ledelinje til bruk i oppmerksomhetsfelt i bunn av trapper, foran heiser og som ledelinje. Feltene har flere parallelle heltrukne linjer (3-4) er med flat topp og er lett å føre med en blindestokk.**

- Lav forurensning
- Svært sklisikker (SRT test: 0,76/Tilsvaret DIN R13 etter DIN51130)
- Høy motstand mot tung trafikk
- Utmerket UV- og værbestandighet
- Flere farger kan skaffes. Hvit, svart, grå og krem.
- Høy farge stabilitet
- Meget enkel og rask å installere (kost besparende)
- Ingen tørketid på overflate
- Kan belastes raskt med enkel gangtrafikk
- Allsidig innfesting (asfalt, betong, granitt ...)
- Ikke behov for utstyr ved montering
- Luktfri
- Meget lite avfall

**Materiale:** Methakrylat harpiks og steinkorn.

Overflaten holder samme farge livet ut.

**Lim:** Asfaltlignende butylgummi lim.

Inneholder: Klorobutylelastomer, styrenbutadiengummi, tetningsmasse, harpiks, polyiso butylen, antioksidant, løsningsmiddel

**Bruk:** Utendørs

**Mål:**

**BP1011620 - 623:** 100 x 17 cm (3 linjer) Kommer senere

**BP1011624 - 627:** 100 x 22 cm (4 linjer) plate.

8 mm total høyde på platen derav taktil linje 5 mm.

Utgave: 07/2019\*


\* Avbryter og erstatter forrige ark

Denne meldingen tar sikte på å informere brukeren om egenskapene til vårt produkt. Informasjon som vises på den er basert på vår kunnskap om datoen for utarbeidelse, på testresultater og leveres i god tro. Ettersom teknikken er i stadig utvikling, er det brukerens ansvar, før implementering, å sjekke med våre tjenester at dette dokumentet ikke har blitt endret av en nyere utgave.

Synshjelpemidler AS – Sporveisgata 10 – 0354 Oslo – [www.synshjelpemidler.no/Universell-utforming](http://www.synshjelpemidler.no/Universell-utforming) - [hjelpemidler@synshjelpemidler.no](mailto:hjelpemidler@synshjelpemidler.no) - [bc@synshjelpemidler.no](mailto:bc@synshjelpemidler.no) - 23 21 55 55



**Synshjelpemidler AS**  
Norges Blindforbund



### Standard farger:

Svart = LRV 6 (NCS S 8500) (BP1011625)

Hvit = LRV 62 (NCS S 1505-Y60R) (BP1011624)

Grå = LRV snitt 25 (NCS S 45-5500) (BP1011626)

Krem = LRV 41 (NCS S3010 Y 10-30R) (BP1011627)

### Ytelsestester\*:

Anti-skli NF P98-220-1: SRT resultere i våt tilstand = 0,76

Tilsvare R13 etter DIN 51130 standarden.

Folding/ Fleksibilitet NFT 30-019: Ingen nedbrytning av produktet opp til den maksimale kapasiteten til måleinstrumentet > 12 mm.

Dårlig vær NO ISO 11507: Utmerket UV- og værbestandighet 250-timers syklus i UVB + vann.

Hardhet NF EN ISO 868: Resultat 36 gjennomsnittlig måling ved 23°C.

Stabilitet NF P98-351: 0% (ingen forskjell) på verdimåling 50 ° C 65% fuktighet\*

\*Ytelsestester tilpasset følgende normer: NF P98-220-1 - NFT 30-039 - NFT 30-078 - NFT 30-019 - EN ISO 11507 - NF EN ISO 868 - NF P 98-351.

### Installasjon:

### Bearbeidelse av underlaget:

Utgave: 07/2019\*

\* Avbryter og erstatter forrige ark

Denne meldingen tar sikte på å informere brukeren om egenskapene til vårt produkt. Informasjon som vises på den er basert på vår kunnskap om datoen for utarbeidelse, på testresultater og leveres i god tro. Ettersom teknikken er i stadig utvikling, er det brukerens ansvar, før implementering, å sjekke med våre tjenester at dette dokumentet ikke har blitt endret av en nyere utgave.

Synshjelpemidler AS – Sporveigata 10 – 0354 Oslo – [www.synshjelpemidler.no/Universell-utforming](http://www.synshjelpemidler.no/Universell-utforming) - hjelpemidler@synshjelpemidler.no/bc@synshjelpemidler.no - 23 21 55 55



**Synshjelpemidler AS**  
Norges Blindforbund

#### Lagring og bruk:

Se installasjonsveiledningen til elementene. (Butylgummi lim)

#### Grunnleggende:

##### **Ren, tørr overflate, fri for ikke-klebende materiale**

(støv, skår, fett, oljer, etc.)..Løsningen anbefales brukt utendørs.

#### **Asfalt:**

Nye asfalt belegg må være minst 1 måned gamle og fri for svetteoljer for å kunne installeres.

#### **Betong:**

Hvis betongen er ødelagt gjør du følgende: Legg et på-støp og tørk i minst 3 uker.

#### **Naturstein:**

Om underlaget er svært ujevnt må en vurdere andre innfestningsmetoder. Løsning med to komponent lim kan spesialbestilles i større antall.

---

#### **Forpakning:**

17 x 100 cm – Esker av 10 stk pr kartong (BP1011620 (hvit)/BP1011621 (svart)/BP1011622 (granitt grå)/BP1011623 (granitt krem))

22 x 100 cm – Esker av 10 stk pr kartong (BP1011624 (hvit)/BP1011625 (svart)/BP1011626 (granitt grå)/BP1011627 (granitt krem))

---

Dette produktet kan oppbevares 12 måneder i sin originale uåpnede emballasje, beskyttet mot varme, frost og fuktighet (temperatur mellom + 5 °C og +30 °C).

Ikke håndter under 5 °C.

Utgave: 07/2019\*

\* Avbryter og erstatter forrige ark

Denne meldingen tar sikte på å informere brukeren om egenskapene til vårt produkt. Informasjon som vises på den er basert på vår kunnskap om datoen for utarbeidelse, på testresultater og leveres i god tro. Ettersom teknikken er i stadig utvikling, er det brukerens ansvar, før implementering, å sjekke med våre tjenester at dette dokumentet ikke har blitt endret av en nyere utgave.

Synshjelpemidler AS – Sporveisgata 10 – 0354 Oslo – [www.synshjelpemidler.no/Universell-utforming](http://www.synshjelpemidler.no/Universell-utforming) - [hjelpemidler@synshjelpemidler.no](mailto:hjelpemidler@synshjelpemidler.no)/bc@synshjelpemidler.no - 23 21 55 55



**Synshjelpemidler AS**  
Norges Blindforbund